

Socket Strip, uten



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i en rack med ute-uttak.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

230 V, 16 A.

I henhold til NFC 61-303

Sokkelstrimmel med UTE-kontakter

Monteringshøyde 1 U

Horisontal eller vertikal montering

Tilkoblingskabel 2 m, med SCHUKO/UTE-plugg

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

SPESIFIKASJONER

Materiale: Aluminium; Polyamid

Farge: Grå

Produkttype: Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Funksjon	Antall pakker
60110-226	UTE	12	Ja	230V		1

Katalognummer	Kontakttype	Antallkontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Funksjon	Antall pakker
60110-222	UTE	12	Nei	230V		1
60110-221	UTE	9	Nei	230V		1
60110-267	UTE	6	Nei	230V	Overgangsbeskyttelse, Nettdempingsfilter	1
60110-223	UTE	15	Nei	230V		1
60110-224	UTE	19	Nei	230V		1
60110-225	UTE	8	Ja	230V		1
60110-231	UTE	6	Nei	230V	Beskyttelse mot feilstrøm, Overstrømsvern	1
60110-227	UTE	8	Nei	230V	Overgangsbeskyttelse	1
60110-228	UTE	6	Nei	230V	Overstrømsvern	1
60110-220	UTE	4	Nei	230V		1
60110-230	UTE	6	Nei	230V	Beskyttelse mot feilstrøm	1
60110-229	UTE	7	Nei	230V	Nettdempingsfilter	1

Table 2/2

Katalognummer	Dybde	Overflate	Lengde
60110-226	44mm	Anodisert	947.5mm
60110-222	44mm	Anodisert	947.5mm
60110-221	44mm	Anodisert	438.5mm
60110-267	44mm	Anodisert	438.5mm
60110-223	44mm	Anodisert	1202mm
60110-224	44mm	Anodisert	1753mm
60110-225	44mm	Anodisert	438.5mm
60110-231	88mm	Anodisert	438.5mm
60110-227	44mm	Anodisert	438.5mm
60110-228	75mm	Anodisert	438.5mm
60110-220	44mm	Anodisert	210mm
60110-230	88mm	Anodisert	438.5mm
60110-229	44mm	Anodisert	438.5mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE