


Firkantet mutter-sett



Firkantede nøtter har høyere kontaktoverflate og ikke bli avrundet i motsetning til hex nøtter. Bruk firkantede muttere for presis, sikker montering uten klaring.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For presis, sikker montering uten klaring

For standard jording bruk en firkantet jordingsmutter og skive på minst ett festepunkt

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Mutter
Materiale: Stål
Overflate: Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	Antall pakker	Type
21101-172	50	Firkantmutter, Jording
21101-171	50	Firkantmutter, Jording
21100-558	50	Firkantmutter
21101-007	100	Firkantmutter

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE