

VME64x-bakplan



nVent SCHROFF VME64x-Backplanes har enestående høyfrekvent støydemping og svært høye MTBF-verdier på grunn av keramiske kondensatorer og SMD-produksjonsteknologi.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I henhold til ANSI/Vita 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Spesifikasjon, ANSI/VITA 1.7-2003 økt dagens nivå, ANSI/VITA 38 System Management på VME

Monolittisk bakplan, 6 U med J1 og J2 plan

Tilkobling eller isolering mellom digital GND og chassis GND kan endres via skrue

Oppsigelse passiv

Elektronisk automatisk kjedekobling (EDC)

Forsyningsspenningen kan brukes via strømfeil (ringmerke M4) eller FASTON

Kontakt for hjelpeutstyr for statussignaler

Kontakt for ytterligere spenninger V1/V2

Kobling for systemadministrasjonsbuss (SMB) i henhold til VITA38

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Produkttype | Antall spor | Rackhøyde | Bakplantype | Systemspor | Sporbredde |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|

| | | | | | | |
|-----------|---------------|----|----|----------------|----------------|-----|
| 23001-532 | Sentrallenhet | 2 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-504 | Sentrallenhet | 4 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-505 | Sentrallenhet | 5 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-506 | Sentrallenhet | 6 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-507 | Sentrallenhet | 7 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-508 | Sentrallenhet | 8 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-510 | Sentrallenhet | 10 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-511 | Sentrallenhet | 11 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-512 | Sentrallenhet | 12 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-503 | Sentrallenhet | 3 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-515 | Sentrallenhet | 15 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-516 | Sentrallenhet | 16 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-520 | Sentrallenhet | 20 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-521 | Sentrallenhet | 21 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-533 | Sentrallenhet | 3 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-534 | Sentrallenhet | 4 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-535 | Sentrallenhet | 5 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-536 | Sentrallenhet | 6 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-502 | Sentrallenhet | 2 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-537 | Sentrallenhet | 7 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |

Table 2/2

| Katalognummer | Produkttype | Antall spor | Rackhøyde | Bakplatype | Systemspor | Sporbredde |
|---------------|--------------|-------------|-----------|----------------|----------------|------------|
| 23001-538 | Sentralenhet | 8 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-540 | Sentralenhet | 10 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-541 | Sentralenhet | 11 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-542 | Sentralenhet | 12 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-545 | Sentralenhet | 15 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-546 | Sentralenhet | 16 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-550 | Sentralenhet | 20 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-551 | Sentralenhet | 21 | 6U | VME64x med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |

Table 1/2

| Katalognummer | Kontakttype | Strømkontakttype | Type strømkontakt | Bredde | Antall pakker |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------------|
| 23001-532 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinnere | 39.1mm | 1 |
| 23001-504 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinnere | 79.8mm | 1 |
| 23001-505 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinnere | 100.2mm | 1 |
| 23001-506 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinnere | 120.5mm | 1 |
| 23001-507 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinnere | 140.8mm | 1 |
| 23001-508 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinnere | 161.1mm | 1 |
| 23001-510 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinnere | 201.8mm | 1 |
| 23001-511 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinnere | 222mm | 1 |
| 23001-512 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinnere | 242.4mm | 1 |
| 23001-503 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinnere | 59.5mm | 1 |

| Katalognummer | Kontakttype | Strømkontakttype | Type strømkontakt | Bredde | Antall pakker |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------------|
| 23001-515 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 303.4mm | 1 |
| 23001-516 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 323.7mm | 1 |
| 23001-520 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 405mm | 1 |
| 23001-521 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 425.3mm | 1 |
| 23001-533 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 59.5mm | 1 |
| 23001-534 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 79.8mm | 1 |
| 23001-535 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 100.2mm | 1 |
| 23001-536 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 120.5mm | 1 |
| 23001-502 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 39.1mm | 1 |
| 23001-537 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 140.8mm | 1 |

Table 2/2

| Katalognummer | Kontakttype | Strømkontakttype | Type strømkontakt | Bredde | Antall pakker |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------------|
| 23001-538 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 161.1mm | 1 |
| 23001-540 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 201.8mm | 1 |
| 23001-541 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 222mm | 1 |
| 23001-542 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 242.4mm | 1 |
| 23001-545 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 303.4mm | 1 |
| 23001-546 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 323.7mm | 1 |
| 23001-550 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 405mm | 1 |
| 23001-551 | DIN 41612, VME64x | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner | 425.3mm | 1 |

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Andre konfigurasjoner er tilgjengelige på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE