

# Zewnętrzny pionowy uchwyt ścienny APX



## FUNKCJE

Podpora dla profili C i profili strut

Elementy mocujące w zestawie

## SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Typ kanału	Typ profilu Strut	Wysokość (H)
APXE23EG	584710	Stal	Ocynkowane galwanicznie	E2L, E2, E3		114 mm
APXE01EG	584715	Stal	Ocynkowane galwanicznie	E0L, E0, E1		114 mm
APXE4STRUTE G	584725	Stal	Ocynkowane galwanicznie	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	A.	B.	C.
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTE G	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	A.	B.	C.
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Amerika Północna

+1.800.753.9221  
 Opcja 1 – obsługa klienta  
 Opcja 2 – wsparcie  
 techniczne

### Europa

Niderlandy:  
 +31 800-0200135  
 Francja:  
 +33 800 901 793

### Europa

Niemcy:  
 800 1890272  
 Inne kraje:  
 +31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

