

APY Zewnętrzny poziomy wspornik ścienny



FUNKCJE

Podpora dla profili C i profili strut, do montażu bocznego

Elementy mocujące w zestawie

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Typ kanału	Typ profilu Strut	Wysokość (H)
APYSTRUTS6	584840	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE23EG	584740	Stal	Ocynkowane galwanicznie	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTE G	584751	Stal	Ocynkowane galwanicznie	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE01EG	584758	Stal	Ocynkowane galwanicznie	E0L, E0, E1		40 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	A.	B.	C.
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTE G	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	A.	B.	C.
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

