

Łańcuch CHK



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Uniwersalny, niespawany łańcuch dwupętłowy

Zgodność z normą DIN 5686

SPECYFIKACJE


Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	A.	B.	D.	Obciążenie statyczne
CHK22K	385860	30m	28 mm	9 mm	2 mm	400N
CHK25K	385870	30m	31 mm	10 mm	2.2 mm	500N
CHK27K	385880	30m	35 mm	11 mm	2.5 mm	700N
CHK30K	385890	30m	39 mm	12.5 mm	2.8 mm	900N
CHK32K	385900	25m	41 mm	14 mm	3.1 mm	1200N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

