

# Łańcuch CHN



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Łańcuch o profilu okrągłym

Zgodność z normą DIN 5685

## SPECYFIKACJE

Table 1/2


| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał                              | Wykończenie             | Długość (L) | A.    | B.     |
|------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|
| CHN13KSP         | 591410         | Stal                                  | Ocynkowane galwanicznie | 100m        | 22 mm | 3.5 mm |
| CHN13K           | 386780         | Stal                                  | Ocynkowane galwanicznie | 30m         | 22 mm | 3.5 mm |
| CHN15K           | 385910         | Stal                                  | Ocynkowane galwanicznie | 30m         | 24 mm | 4.5 mm |
| CHN15KS4         | 591500         | Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301) |                         | 30m         | 24 mm | 4.5 mm |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał                              | Wykończenie             | Długość (L) | A.    | B.     |
|------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|
| CHN17KS4         | 591510         | Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301) |                         | 30m         | 26 mm | 5.5 mm |
| CHN17K           | 385920         | Stal                                  | Ocynkowane galwanicznie | 30m         | 26 mm | 5.5 mm |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | D.     | Obciążenie statyczne | Certyfikaty |
|------------------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| CHN13KSP         | 591410         | 2 mm   | 200N                 |             |
| CHN13K           | 386780         | 2 mm   | 200N                 | ITB         |
| CHN15K           | 385910         | 2.5 mm | 300N                 | ITB         |
| CHN15KS4         | 591500         | 2.5 mm | 300N                 | ITB         |
| CHN17KS4         | 591510         | 3 mm   | 400N                 | ITB         |
| CHN17K           | 385920         | 3 mm   | 400N                 | ITB         |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

#### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

#### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

#### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

