

510 nVent CADDY EZ Riser, Stal, EG, 8" rury, 200 DN, 219 mm OD


NUMER KATALOGOWY

5100800EG



Pionizator 510 nVent CADDY EZ Riser jest szybkozamykającą się klamrą do rur, idealną do mocowania pionowej rury stalowej w miejscach o odpowiedniej przestrzeni. Pionizator jest gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka i ma otwory ze szczelinami, które ułatwiają montaż i eliminują luźne części osprzętu. Dzięki konstrukcji z karbowanym łbem podkładki instalatorzy mogą z łatwością zmontować pionizator EZ Riser za pomocą jednego narzędzia.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Karbowany łeb podkładki sprawia, że do zaciskania potrzebne jest tylko jedno narzędzie

Produkt jest zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (typ 8)

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 179336

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar rury: 8"

NB/DN: 200

Zewnętrzna średnica (OD): 219 mm

Rozmiar otworu (HS): 17 mm

A.: 464 mm

B.: 51 mm

Obciążenie statyczne: 11100N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Pionizator jest przystosowany do rur stalowych i powinien być instalowany poniżej złącza lub nadlewu, przy pomocy śrub dokręconych do zalecanej wartości momentu obrotowego.

Otwory szczelinowe i śruby tylko do rur o rozmiarze do 12".

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

