

nVent CADDY Macrofix Plus Nieizolowana, 123–133 mm OD, M8, M10 Pręta

NUMER KATALOGOWY

MFZ133



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zwiększony kąt otwarcia z łatwością dostosowuje się do wszystkich standardowych rozmiarów rur

System szybkiego blokowania zapobiega przypadkowemu otwarciu wieszaka podczas przesuwania lub regulacji rury

System szybkiego blokowania łatwo zamyka się jedną ręką

Podczas instalacji gwintowane otwory zapobiegają przed wypadnięciem śrubie szybkiego montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszy" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 586815

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Zewnętrzna średnica (OD): 123 - 133 mm

Rozmiar pręta (RS): M8;M10

Szerokość (W): 23 mm


Grubość (T): 2 mm

Średnica wkrętu (Sc): 6

Długość wkrętu (L): 40mm

Obciążenie statyczne: 3000N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

