

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nk. łącz., pr. M8/M10, 1/2", śr.zwn. 108–118mm

NUMER KATALOGOWY

MPK118



FUNKCJE

Zawiera łatwy mechanizm zamykający

Powłoka odporna na upływ czasu

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 586763

Rozmiar pręta (RS): M8;M10;1/2"

Temperatura: -50 to 110 °C

Kolor: Czarny

Materiał: Stal;Guma EPDM-SBR

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Zewnętrzna średnica (OD): 108 - 118 mm

Rozmiar rury: 4"

NB/DN: 100

Szerokość (W): 23 mm

Grubość (T): 1.75 mm

Średnica wkrętu (Sc): 6 mm

Długość wkrętu (L): 50mm


Obciążenie statyczne: 2500N

Masa urządzenia: 0.3 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

