

PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 59–63 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm

NUMER KATALOGOWY

PXN063S6



FUNKCJE

Zawiera nakrętkę z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym

Wysokie obciążenia

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 577530

Nakrętka w zestawie: Tak

Materiał: Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)

Zewnętrzna średnica (OD): 59 - 63 mm

Rozmiar rury: 2" Min

NB/DN: 50

Rozmiar pręta (RS): M10

Gwint (G): 1/2"


Szerokość (W): 27 mm

Grubość (T): 2 mm

Średnica wkrętu (Sc): 6

Długość wkrętu (L): 20mm

Obciążenie statyczne: 2500N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

