

# PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 87–92 mm OD, 1/2" Gwint, 31 mm

## NUMER KATALOGOWY

**PXN092EG**



## FUNKCJE

Zawiera nakrętkę z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym

Wysokie obciążenia

## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 577180

Nakrętka w zestawie: Tak

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Zewnętrzna średnica (OD): 87 - 92 mm

Rozmiar rury: 3"

NB/DN: 80

Rozmiar pręta (RS): M10

Gwint (G): 1/2"


Szerokość (W): 31 mm

Grubość (T): 2.5 mm

Średnica wkrętu (Sc): 6

Długość wkrętu (L): 25mm

Obciążenie statyczne: 2500N



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie  
techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

