

Podkładka płaska



FUNKCJE

Stosować pod główką śruby lub nakrętką w celu rozłożenia obciążenia wywoływanego przez łącznik na większej powierzchni

SPECYFIKACJE


Zgodność z: DIN 933

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar otworu (HS)	Średnica (Ø)	Grubość (T)
01108S4	592490	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106S4	592480	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01108EG	592400	Stal	Ocynkowane galwanicznie	8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106EG	592390	Stal	Ocynkowane galwanicznie	6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01110HD	592415	Stal	Cynkowane ogniowo	10.5 mm	21 mm	2 mm
01110S4	592500	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		10.5 mm	20 mm	2 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar otworu (HS)	Średnica (Ø)	Grubość (T)
01110EG	592410	Stal	Ocynkowane galwanicznie	10.5 mm	20 mm	2 mm
01112EG	592420	Stal	Ocynkowane galwanicznie	13 mm	24 mm	2.5 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

