

Montaż gwintu wieszaka drążka



FUNKCJE

Mocuje linki lub pręty do betonowych ścian

SPECYFIKACJE


Wykończenie: nVent CADDY Armour

Materiał: Stal sprężysta

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Typ otworu 1	Rozmiar otworu 2 (HS2)	Typ otworu 2	Obciążenie statyczne
M10TI	170910	10 mm	Gwintowany	7 mm	Bez powłoki ochronnej	700N
M8TI	170900	8 mm	Gwintowany	7 mm	Bez powłoki ochronnej	700N
M6TI	174800	6 mm	Gwintowany	7 mm	Bez powłoki ochronnej	700N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

