

# Montaż gwintu wieszaka pręta ze wspornikiem kątowym



## FUNKCJE

Podwiesza pręty gwintowane do poziomych konstrukcji, takich jak: belki z drewna klejonego lub betonu, legary, sufity

## SPECYFIKACJE

**Wykończenie:** nVent CADDY Armour; Wstępnie galwanizowane

**Materiał:** Stal sprężysta; Stal


Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Typ otworu 1	Rozmiar otworu 2 (HS2)	Typ otworu 2	Obciążenie statyczne
M6TIB	174850	7 mm	Bez powłoki ochronnej	6 mm	Gwintowany	700N
M8TIB	174940	7 mm	Bez powłoki ochronnej	8 mm	Gwintowany	700N
M10TIB	175030	7 mm	Bez powłoki ochronnej	10 mm	Gwintowany	700N

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podane obciążenia dotyczą wyłącznie łączników nVent CADDY.

Metoda przymocowywania do konstrukcji musi być poddana oddzielnej ocenie.



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

