

19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość

Data Solutions

Półka na sprzęt Schroff 19" o pojemności 10 kg pomaga kierownikom regałów asymilować krytyczne urządzenia do szafki.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Głębokość regulowana w krokach kratki 25 mm, wysunięcie do przodu min. 26 mm

Wysokość montażu 2 U.

Nośność statyczna 15 kg.

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Półka

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
20118-786	430mm	250mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
20118-791	430mm	400mm	1	Jasnoszary	RAL 7035	Powłoka proszkowa
20118-790	430mm	300mm	1	Jasnoszary	RAL 7035	Powłoka proszkowa
20118-789	430mm	250mm	1	Jasnoszary	RAL 7035	Powłoka proszkowa
20118-787	430mm	300mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
20118-788	430mm	400mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ
20118-786	Półka na sprzęt
20118-791	Półka na sprzęt
20118-790	Półka na sprzęt
20118-789	Półka na sprzęt
20118-787	Półka na sprzęt
20118-788	Półka na sprzęt

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE