

Pianka FBS nVent ERIFLEX Flexbus, 2,1 L Maks. Wydajność objętościowa

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

FLEXFOAMBARRIER



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwa aplikacja do trudno dostępnych otworów

Odporna na dym, wilgoć i starzenie

Możliwość ponownego nałożenia i naprawy

Doskonała przyczepność

Nie wymaga materiału nośnego

Klasa F / Klasa E do 2 godzin

Klasa T / Klasa I do 2 godzin

Rozpręża się do 500%

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 508150

Kolor: Czerwony; Brązowy

Przybliżony czas utwardzania: 90s min

Wysokość: 500mm max

Temperatura podczas montażu: 15 – 30°C

Objętość: 380ml

Szerokość: 450mm max

Zgodność z: EN 13501-1; EN 1366-3

Gęstość: 215 min

Klasyfikacja palności: DIN 4102 (B2)

Klasa transmisji dźwięku: 43.5 – 66dB(A)

Wydajność objętościowa: 2.1l max

Masa urządzenia: 0.72kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Grubość uszczelnienia przejścia musi wynosić minimum 200 mm, w zależności od klasy odporności ogniowej (patrz załącznik J-1 do ETA) w celu uzyskania odporności ogniowej EI120.

Jeśli 200 mm nie jest możliwe, należy zastosować FIB (taśmę pęczniącą) wokół przewodów FleXbus i mieć szerokość 150 mm po obu stronach, aby osiągnąć odporność ogniową EI120.

Szerokość i wysokość odnoszą się do maksymalnego rozmiaru otworu.

Całkowity przekrój instalacji (łącznie z izolacją i przewodem) nie może przekraczać 60% wielkości otworu uszczelnienia przejścia.

Pierwsze podparcie dla przewodu FleXbus musi znajdować się maksymalnie 200 mm mierząc od powierzchni uszczelnienia przejścia.

Pianka FleXbus FBS musi być używana z wyciskaczem FFBD.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.