


Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX Flexbus 3 biegunowy, przewód zerowy, ułożenie krawędziowe, 87,5 mm x 123,5 mm

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

FLEXSUPEDG50TN



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Regulowany zacisk dostosowuje się do różnych grubości przewodów (pozycja otwarta/zamknięta)

Wysoka wytrzymałość mechaniczna, testowane zwarciovo zgodnie z IEC 61914 do 67 kA rms - 147 kA szczytowy prąd zwarciovy

Regulowana odległość między każdym przewodem (skok 12,5 mm)

Instalacja obok siebie lub na górze

Do użytku w konfiguracji 3P

Opcje montażu do sufitu lub ściany

Opcje montażu dla różnych typów korytek kablowych

Opcje montażu w pozycji poziomej lub pionowej

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 508102

Zgodność z: IEC® 60695-2-11 (próba rozżarzonego drutu 960°C); IEC® 61439.1; IEC® 61914

Wytrzymałość dielektryczna, IEC 61439.1: 3500 VAC przy 1 min

Wytrzymałość dielektryczna, UL: 1500; 1500

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Klasyfikacja palności: UL® 94V-0

Bez zawartości halogenów: IEC® 60754-1

Napięcie izolacji: 1000; 1500

Niska wartość emisji dymu: ISO 5659-2

Materiał: Poliamid wzmocniony włóknem szklanym; Stal

Temperatura robocza: -40 to 130°C

A.: 87.5mm

Głębokość (D): 78.5mm

Wysokość (H): 123.5mm

Rozmiar przewodu: 220 mm²; 360 mm²; 545 mm²; 640 mm²

Masa urządzenia: 1.33kg

Standard instalacji: AS 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; IEC® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÖNORM; REBT; RGIE-AREI


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pomocniczy i profil aluminiowy są sprzedawane oddzielnie.

W przypadku stosowania korytka kablowego zalecamy zainstalowanie wspornika FleXbus na każdym końcu, aby chronić przewód FleXbus przed potencjalnymi ostrymi krawędziami korytka kablowego.

Aby ułatwić instalację przewodów FleXbus na korytkach kablowych, zalecamy stosowanie systemów wspornikowych, aby zapewnić łatwy i bezpośredni dostęp podczas prac instalacyjnych.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE