

Zestaw form do różnych połączeń nVent ERICO Cadweld Multi

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

KITCDMV01



FUNKCJE

Uniwersalna forma umożliwia wykonywanie różnych połączeń

Opatentowany system uszczelniania automatycznego chroni przed wyciekami spoiwa

Kompaktowa konstrukcja ściskająca pozwala na łatwe wyrównywanie położenia przewodów

Instrukcja obrazkowa

Łatwy w użyciu system, umożliwiający przeprowadzenie spajania w kilka sekund

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 167782

Zgodność z: EN IEC® 62561-1, połączenie trwałe

Tipos de conectores múltiples ERICO CADWELD MULTI							
Estilo del molde	Cantidad de empaquetaduras que se requieren	Tamaño máximo del conductor	Tamaño máximo del bus/terminal	Tamaño máximo de la barra de refuerzo, métrico	Tamaño máximo de la barra de refuerzo, imperial de EE. UU.	Diámetro de la varilla de puesta a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de puesta a tierra, actual
Cable de cobre trenzado o sólido a cable de cobre trenzado o sólido							
SS	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
SC	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
XA	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
GG	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
GJ	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
GF	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
GW	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
XB	3	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
PP	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
PK	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
GE	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
PG	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
TD	2	25 mm ² trenz.; n.º 4 trenzado	-	-	-	-	-
TE	2	25 mm ² trenz.; n.º 4 trenzado	-	-	-	-	-

TF	2	25 mm ² trenz.; n.º 4 trenzado	-	-	-	-	-
Cable de cobre trenzado o sólido a varilla corrugada							
RG	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	10 mm	N.º 3	-	-
RH	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	10 mm	N.º 3	-	-
RK	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	10 mm	N.º 3	-	-
RD	3	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	10 mm	N.º 3	-	-
Cinta de cobre o de acero a varilla corrugada							
RF	2	-	30 x 3,5 mm	10 mm	N.º 3	-	-
Cinta de cobre a cinta de cobre							
BB	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
BG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
EB	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Cable de cobre trenzado o sólido a terminal/bus de cobre o de acero							
HA	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HC	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HS	3	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HT	3	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
GL	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LA	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LJ	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LE	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
Cinta de acero galvanizado a cinta de acero galvanizado							
BB	2	-	30 x 3 mm	-	-	-	-

CG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Cable de cobre trenzado o sólido a varillas de puesta a tierra							
TG	2	10 mm ² trenz.; n.º 6 trenzado	-	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
GT	2	10 mm ² trenz.; n.º 6 trenzado	-	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
GR	2	10 mm ² trenz.; n.º 6 trenzado	-	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
GT	3	10 mm ² trenz.; n.º 6 trenzado	-	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
GR	3	10 mm ² trenz.; n.º 6 trenzado	-	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
Cinta de cobre a la varilla de puesta a tierra							
CN	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
CP	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
CN	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
CP	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
Cinta de acero galvanizado a la varilla de puesta a tierra							
CN	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
CP	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE