

# Kompletna spawarka do mocowania kabla zasilającego do środka szyny, UIC60, 50 mm<sup>2</sup> koncentryczny, Prawostronne

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

## PBWY301RH



### FUNKCJE

Kompletny zespół spawający do środków szyn, przeznaczony do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

### ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Grafit; Stal; Tworzywo termoplastyczne

Typ szyny: UIC60

Styl zacisku łączącego: W

Rozmiar przewodu: 50 mm<sup>2</sup> koncentryczny

Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna: 8.89mm

Styl spawarki: T20

Orientacja: Prawostronne

Tylko forma: Nie

Forma zamienna: PBWX5LH

Materiał spawalniczy: PB65, sprzedawane oddzielnie

Zacisk uchwytu: C105C, sprzedawane oddzielnie

Tuleja do przewodu: S05F, sprzedawane oddzielnie

Matryca młotkowa: WD80, sprzedawane oddzielnie

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**