

# Matryca narzędzia do zaciskania, typ M2, Standard, 185 mm<sup>2</sup> linkowy, 350 kcmil linkowy

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

**RKM2185**



### FUNKCJE

Idealne rozwiązanie do końcówek oczkowych oraz złącz kablowych

### ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 716940

Typ występu/złącza: Standard

Rozmiar przewodu: 185 mm<sup>2</sup> linkowy; 350 kcmil linkowy

Szerokość zaciskania: 5mm

Narzędzie: M2H; M2M

### OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.