


Podpora półki dla koryta siatkowego PEMSA, 130 mm

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

WBT100SHLFSPRT



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwa w obsłudze funkcja szybkiego połączenia

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Idealne do instalacji o większym obciążeniu

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 820100

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Długość (L): 130mm


Szerokość (W): 35mm

Wysokość (H): 90mm

Rozmiar otworu (HS): 11 – 14mm

Obciążenie statyczne: 2059N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.