

Podpora środkowa koryta siatkowego PEMSA, otwór M8-M10

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

WBTCTRSPRTM10



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Idealny do blach o szerokości do 200 mm

Dostęp przy obciążeniu bocznym do instalacji przewodów

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 820420

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie


Długość (L): 59mm

Szerokość (W): 35mm

Wysokość (H): 5mm

Rozmiar otworu (HS): 8 – 10mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE