

Szafka serwerowa Varistar CP, RAL 7021, z kółkami samonastawnymi, 42 U, 2000H, 600W, 1200D

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

10630-021



Spawana rama stalowa dla wysokich wymagań obciążenia dynamicznego. Przygotowany do 19-calowej integracji zasobów IT.

FUNKCJE

Wstępnie skonfigurowana, gotowa do użycia szafka

Wysokie obciążenie dynamiczne 1000 kg ze zintegrowanymi kółkami, nośność statyczna do 1600 kg.

Klasa ochrony przed wnikaniem IP 20

Możliwość instalacji różnych urządzeń IT

Zintegrowane panele pneumatyczne do chłodzenia od przodu do tyłu

Można go łatwo zintegrować z systemem zamykania alejek

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 42U

Wysokość: 2000mm

Materiał okładziny: Stal

Szerokość: 600mm

Kolor okładziny: Czarny/szary

Głębokość: 1200mm

Liczba opakowań: 1

Obciążenie dynamiczne: 1000kgf

Kod koloru okładziny: RAL 7021

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał ramy: Stal

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Stojak

Obciążenie statyczne: 1600kg

Typ: Telefon komórkowy

Net Weight: 141.35kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE