


Zewnętrzna szafka FTTX Comline z podwójnym dostępem, 1200H 800W 600D

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

12349-008



Aplikacje telekomunikacyjne wymagają zaawansowanej elektroniki w konfiguracjach zewnętrznych. Szafki nVent SCHROFF Zewnętrzne chronią takie elementy elektroniczne przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, wandalizmem, a tym samym zapewniają ciągłość działania. Szafki nVent SCHROFF mogą być używane jako szafki DSLAM / Point of Presence / Zone pooling / FTTC / FTTH / MFG.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wymiary wysokości bez cokołu (140 mm)

Pojedyncza ściana, lekka aluminiowa obudowa

Izolowana szafka

IP 55

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Szafa zewnętrzna

Rodzina produktów: Comline FTTX

Wysokość stojaka: 25U

Wysokość: 1200mm

Szerokość: 800mm

Głębokość: 600mm

Typ ściany: Pojedyncza ścianka

Typ drzwi: Pojedyncze drzwi

Dostęp: Przód; Wstecz

Chłodzenie: Izolacja

Ekranowanie EMC: Nie

Zgodność z: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Aluminium

Net Weight: 68kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE