

19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7035

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

20118-790



Półka na sprzęt Schroff 19" o pojemności 10 kg pomaga kierownikom regałów asymilować krytyczne urządzenia do szafki.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Głębokość regulowana w krokach kratki 25 mm, wysunięcie do przodu min. 26 mm

Wysokość montażu 2 U.

Nośność statyczna 15 kg.

ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość: 430mm

Głębokość: 300mm

Liczba opakowań: 1

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Typ produktu: Półka

Typ: Półka na sprzęt

Net Weight: 1.85kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.