

# Podwójne drzwi stalowe Varistar CP, perforowane, 3-punktowe blokowanie, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

**21630-028**



Perforowane drzwi podwójne Varistar CP ze stalową blokadą 3-punktową do zastosowań z ochroną IP 20

### FUNKCJE

Podwójne perforowane stalowe drzwi z 3-punktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 20

Uchwyt dźwigni z wkładką klinową (2 klawisze)

Kąt otwarcia 180°

Montaż standardowy, zamek na prawych drzwiach

Może być doposażony w uchwyt dźwigni 24630003 i półcylinder z profilem DIN z kluczami lub przyciskiem

### ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 47U

Wysokość: 2200mm

Szerokość: 800mm

Liczba opakowań: 1

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Zgodność z: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Typ blokady: Blokada 3-punktowa

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Drzwi szafy

Stopień ochrony: IP20

Typ: Drzwi stalowe podwójne, perforowane

Współpracuje z: Varistar CP

Net Weight: 22.246kg

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**