We connect and protect

Drzwi stalowe Varistar CP, perforowane z jednopunktowym blokowaniem, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

21630-409

Perforowane drzwi stalowe Varistar CP, IP 20 z blokadą jednopunktową.

FUNKCJE

- Perforowane stalowe drzwi z jednopunktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 20
- Kąt otwarcia 180°
- Pokrywa blokady kluczyka

ATRYBUTY PRODUKTU

- Wysokość stojaka: 24U
- Wysokość: 1200mm
- Szerokość: 800mm
- Typ blokady: Blokada jednopunktowa
- Liczba opakowań: 1
- Kolor: Czarny/szary
- Kod koloru: RAL 7021
- Zgodność z: IEC 61587-1; IEC 61587-3
- Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Drzwi szafy

Stopień ochrony: IP20

Typ: Drzwi stalowe, perforowane

Współpracuje z: Varistar CP

Net Weight: 11.316kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.