

Panel tylny Varistar CP, przykręcany, stal oszkłona, 38 U, 1800H 600W, IP55, EMC

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

21630-551



Szafki mają tylne panele dobrze przykręcone do ramy, aby mieć maksymalny kontakt z uszczelką.

FUNKCJE

Przykręcany, wytrzymały panel boczny do montażu dla jednej osoby

Panel tylny bez zestawu uziemiającego

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 38U

Wysokość: 1800mm

Szerokość: 600mm

Stopień ochrony: IP55

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Szafa/panel stojaka

Typ: Panel tylny

Współpracuje z: Varistar CP

Net Weight: 14.161kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE