


Półka Varistar 19", stacjonarna, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

22130-302



Półka Varistar 19", stacjonarna, 75 kg.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Nośność statyczna 75 kg.

St, 1.5 mm

Łącznie z masą/uziemieniem

Szerokość 495 mm

Do montażu na czterech panelach/zawieszeniach ślizgowych 19"

ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość: 495mm

Liczba opakowań: 1

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Wysokość: 400mm

Długość: 342mm

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Półka

Typ: Głębokość wpuszczania

Gross Weight: 2.51kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.