


# Varistar LHX 20 Przełączanie sieci AC

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

23207-115



Automatyczny przełącznik transferu z dwoma wejściami i jednym wyjściem dla urządzeń z jednym połączeniem zasilania.

### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Przeznaczony do montażu w szafce, mocujący na pozycji pionowej

Sygnalizacja: Sieć 2/sieć 1 istnieje

Nadaje się do wymiennika ciepła powietrze-woda LHX 20

Wejście 2 x 100? 240 VAC

W przypadku awarii jednego z zasilaczy następuje przełączenie na drugi w ciągu 20 ms; odbiorniki (np. klimatyzatory) są skutecznie zasilane bez przerwy

Przełącznik zasilania sieciowego AC zapewnia bezpieczne (nadmiarowe) zasilanie z 2 napięciami zasilania

Automatyczne przełączanie między dwoma zasilaczami sieciowymi (zwykła sieć zasilająca, awaryjna)

## ATRYBUTY PRODUKTU

---

Typ produktu: Moduł nadmiarowości zasilania

Głębokość: 120mm

Wysokość: 333mm

Szerokość: 62mm

Net Weight: 1.7kg

Liczba opakowań: 1

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

Należy zamówić oddzielnie kabel sieciowy dla danego kraju.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.