

Węże elastyczne do Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 4 m

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

24630-174



Zestaw elastycznych przewodów do montażu w szafie Varistar LHX+45 In-Rack lub RackChiller In-Row 45 łączy urządzenie chłodzące z instalacją wodną. Wysokiej jakości węże EPDM działają z doskonałą stabilnością chemiczną z typowymi mediami chłodzącymi na bazie wody i glikolu. Stalowe wzmocnienie zapewnia zwiększoną wydajność ciśnienia o nominalnym ciśnieniu 5 bar i minimalnym ciśnieniu rozrywającym 20 bar, podczas gdy zewnętrzna warstwa chroni przewody przed naprężeniami mechanicznymi i uszkodzeniami.

FUNKCJE

Elastyczne przewody do podłączenia LHX+ 45 In-Rack lub RackChiller In-Row 45 do zasilania i powrotu wody w obiekcie

Para elastycznych węży do podłączenia instalacji zasilającej i powrotnej

Wysokiej jakości wzmocnione węże elastyczne EPDM

Znamionowe ciśnienie robocze 5 bar, minimalne ciśnienie rozrywające > 20 bar

Obejmują one jednocalowe obrotowe płaskie uszczelnienie BSPP na obu końcach

Dostępne w długości 4 m lub 6 m.

Z szybkozłączami do prostej wymiany lub reorganizacji chłodziw

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Wąż

Rodzina produktów: RackChiller

Długość: 4000mm

Net Weight: 9.54kg

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Działa tylko z Varistar LHX+ 45 w szafie serwerowej i RackChiller In-Row 45

Wymaga chłodnicy z fabrycznie zainstalowanymi urządzeniami QD

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE