

Panel przedni 19", U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

30219-098



Przednie panele wykonane z aluminium.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Aluminium o grubości 4 lub 3 mm, z wykończeniem anodowanym lub malowanym

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 1U

Głębokość (D): 3mm

Typ akcesorium: Panel przedni

Montaż: Przykręcany przód

Wykończenie: Anodyzowany

Wykończenie z przodu: Anodyzowany

Liczba opakowań: 1

Wykończenie z tyłu: Anodyzowany

Obrabiane krawędzie: Nie

Ekranowanie EMC: Nie

Wysokość (H): 43.6mm

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Panel przedni

Szerokość stojaka: 95HP

Typ: Panel przedni 19"

Szerokość (W): 483mm

Net Weight: 0.16kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy 19" należy zamówić oddzielnie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.