

Kompaktowy czujnik ruchu LED-Light 550LM

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

57265



Oświetlenie obudowy stanowi kompaktowe i elastyczne rozwiązanie, a także oferuje szybki, łatwy montaż i instalację. Aby zapewnić elastyczność montażu, światło LED można przymocować do obudowy za pomocą śrub lub szybko przymocować do dowolnej płaskiej powierzchni stalowej za pomocą opcjonalnych zestawów magnetycznych. Dostępny jest również czujnik ruchu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Światła można łatwo zamontować pionowo lub poziomo.

Proste okablowanie przelotowe oparte na systemie plug-and-play.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

ATRYBUTY PRODUKTU

Napięcie wejściowe AC: 230V max

Typ akcesorium: Oświetlenie

Napięcie wejściowe DC: 24V max

Stopień ochrony: IP20

Długość: 396mm

Liczba opakowań: 1

Kolor: Czarny

Głębokość: 40mm

Wykończenie: Gładki matowy

Materiał: plastik

Typ produktu: Lampa

Typ: Cabinet Light

Szerokość: 33mm

Temperatura barwowa: 5300K

Typ połączenia: Wlot; Okablowanie korytka; 2-biegunowy

Natężenie światła: 550lm

Napięcie nominalne: 230V

Temperatura robocza: -20 to 55°C

Masa: 0.24kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE