


Szyna gniazdowa, IEC, 3-fazowa, 32 A, wtyk IEC 60309, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, bezpiecznik 6 x 16 A

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

60110-285



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie o wymiarach 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej z gniazdami IEC C13 i C19 z wejściem 3-fazowym.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Listwy gniazdowe z gniazdami IEC zgodnie z IEC 60320

Montaż pionowy

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Kabel połączeniowy 2 m.

Wysokość montażu 1U.

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ gniazda: IEC C13; IEC C19

Liczba gniazd: 30

Gniazda przełączane: Nie

Napięcie AC: 400V

Liczba opakowań: 1

Kolor: Szary; Czarny; Czerwony

Głębokość: 44mm

Wykończenie: Anodyzowany

Wysokość: 44mm

Długość: 1753mm

Materiał: Aluminium; Poliamid

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Net Weight: 4.5kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.