

Taśma gniazdowa z 2 kablem zasilającym, 3-fazowym, SCHUKO i IEC

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

60110-286



Modułowy, kompaktowy PDU z dwoma wejściami przewodu zasilającego, które można podłączyć do źródła zasilania A i B. Konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca w jednej obudowie.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Możliwość montażu poziomego i pionowego

Dwa kable połączeniowe (o połowę w kierunku długości), 3 m (z otwartym końcem), 2 x 3 fazy, 400 VAC (czerwony, czarny, obszar biały)

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich kierunkach (co 90°) podczas montażu

Wysokość montażu 1U.

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ gniazda: IEC C13; SCHUKO

Liczba gniazd: 36

Gniazda przełączane: Nie

Napięcie AC: 400V

Liczba opakowań: 1

Kolor: Szary; Czarny; Czerwony

Głębokość: 44mm

Wykończenie: Anodyzowany

Wysokość: 44mm

Długość: 1848.5mm

Materiał: Aluminium; Poliamid

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Net Weight: 4.435kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE