


Listwa gniazdowa, IEC C13, z pomiarem

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

60110-296



3	2.77kW	230V	4
2	50Hz	15°	5
1	P 12.5A		6
	1586,9 kWh		7

PDU z lokalnym miernikiem mocy. Odpowiednie dane dotyczące zasilania są wyświetlane na zintegrowanym wyświetlaczu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Wysokość montażu 1U.

Zintegrowany pomiar i wyświetlacz za pośrednictwem lokalnego wyświetlacza

Listwy gniazdowe z gniazdami IEC 60320-C13

Montaż poziomy i pionowy

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: IEC C13

Liczba gniazd: 8

Kolor: Szary

Gniazda przełączane: Tak

Długość: 438.5mm

Napięcie AC: 230V

Głębokość: 44mm

Materiał: Aluminium; Poliamid

Net Weight: 0.906kg

Liczba opakowań: 1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE