

Detektor ruchu

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

60130-067



Detektor ruchu: Przygotowane do montażu na skrzynce drzwiowej, metoda wykrywania: Ruch, pola detekcji radaru są regulowane, szerokie pole 4 m (szer.) x 2 m (gł.), wąskie pole 2 m (szer.) x 2.5 m (D), napięcie zasilania 12 ... 24 VAC czy 12 ? 30 VDC, zasilanie przez złącze na płycie drzwi.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Napięcie zasilania 12 ... 24 VAC czy 12 ? 30 VDC, zasilanie przez złącze na płycie drzwi

Szerokie pole 4 m (szer.) x 2 m (głęb.)

Pole strzałki 2 m (szer.) x 2.5 m (gł.)

Metoda wykrywania: Ruch

Przygotowany do montażu na skrzynce drzwi

Pola detekcji radaru są regulowane

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Czujnik

Typ: Detektor ruchu

Współpracuje z: Ograniczenie przejścia

Net Weight: 0.508kg

Liczba opakowań: 1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.