

Przewód WLock C19/C20, 0.6 m, niebieski, 100 szt

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

EP1920B24X100



Dwa bezpieczne przewody zasilające w-Lock zapewniają lepsze mocowanie przewodu pomiędzy PDU i sprzętem INFORMATYCZNYM. Oba połączenia wymagają zamierzonego działania w celu zwolnienia przycisków blokujących, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu połączeń zasilających. Przewody działają z dowolnym standardowym gniazdem IEC, ale funkcja blokowania wymaga kompatybilnych gniazd w-lock lub V-lock

FUNKCJE

Zabezpiecz przewody zasilające z podwójną blokadą

Wtyczka IEC C14/C20 zablokuje się w dowolnym PDU RackPower

Uniwersalne złącze blokujące IEC bezpiecznie zablokuje się w dowolnym standardowym gnieździe zasilania C14/C20

Oba połączenia wymagają zamierzonego działania w celu zwolnienia przycisków blokujących i odłączenia zasilania

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Kabel

Rodzina produktów: Enlogic

Typ: Kabel

Współpracuje z: RackPower

Długość: 600mm

Kolor: Niebieski

Wysokość: 270mm

Długość kabla wejściowego: 0.588m

Liczba opakowań: 100

Typ wtyczki: C19/C20

Odłączany kabel wejściowy: Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE