

Przewód sieciowy

Data Solutions



Kabel sieciowy nVent SCHROFF zapewnia praktyczne, uniwersalne mocowanie z możliwością mocowania. Mają one charakter ogólny i pasują do różnych zastosowań, takich jak wentylatory, oświetlenie szafki itp., Przemysłowe połączenia PC, zasilacze awaryjne, systemy.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zastosowania: Wentylatory, oświetlenie szafki, przemysłowe złącza PC, zasilacze awaryjne i systemy

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Kabel

Table 1/2

Numer katalogowy	Złącze wejściowe	Złącze wyjściowe	Długość	Liczba opakowań	Kolor	Typ złącza
60103-131	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Szary	Proste
60103-137	BS = standard brytyjski	IEC C13	2500mm	1	Czarny	Proste
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500mm	1	Czarny	Proste
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000mm	1	Czarny	Proste
60704-020	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Szary	Układ kątowy

Numer katalogowy	Złącze wejściowe	Złącze wyjściowe	Długość	Liczba opakowań	Kolor	Typ złącza
62150-191	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Czarny	Proste
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	Czarny	Proste
60103-141	US = standard amerykański	IEC C13	2500mm	1	Czarny	Proste

Table 2/2

Numer katalogowy	Materiał
60103-131	PVC
60103-137	PVC
60197-053	PVC
60110-361	PVC
60704-020	PVC
62150-191	PVC
60110-360	PVC
60103-141	PVC

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE