

Czujnik wycieku liny

Data Solutions



Czujnik wycieku płynu linowego do wykrywania wycieku wzdłuż rury / obszaru dla jednostek PDU nVent SCHROFF RackPower.

FUNKCJE

Czujnik wycieku płynu linowego do wykrywania nieszczelności wzdłuż rury/obszaru

Kabel połączeniowy o długości 1.8 m i przewód połączeniowy o długości 0.4 m.

Dla jednostek PDU RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx

Możliwość podłączania na gorąco w celu łatwej integracji

Zakres temperatur pracy od 0 do 65 °C.

Zakres pomiarowy < 2 MOHM NA CM

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Współpracuje z	Wysokość	Liczba opakowań	Typ wtyczki	Odłączany kabel wejściowy
EA9112	RackPower	310mm	1	RJ45	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.