

Listwa gniazdowa, IEC, 3-fazowa

Data Solutions



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie o wymiarach 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej z gniazdami IEC C13 i C19 z wejściem 3-fazowym.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Listwy gniazdowe z gniazdami IEC zgodnie z IEC 60320

Montaż pionowy

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Kabel połączeniowy 2 m.

Wysokość montażu 1U.

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium; Poliamid
Kolor:	Szary; Czarny; Czerwony
Typ produktu:	Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Liczba gniazd	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Liczba opakowań	Głębokość
------------------	-------------	---------------	---------------------	-------------	-----------------	-----------

60110-283	IEC C13	18	Nie	400V	1	44mm
60110-284	IEC C13, IEC C19	24	Nie	400V	1	44mm
60110-285	IEC C13, IEC C19	30	Nie	400V	1	44mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Wysokość	Długość
60110-283	Anodyzowany	44mm	947.5mm
60110-284	Anodyzowany	44mm	947.5mm
60110-285	Anodyzowany	44mm	1753mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE