

# Szyna gniazdowa, SCHUKO, 3-fazowa

## Data Solutions

Modułowy, kompaktowy PDU z gniazdami SCHUKO i połączeniem 3-fazowym.



### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Zgodnie z normą DIN 57620

Listwy gniazdowe z gniazdami SCHUKO, 3-fazowe

Kabel łączący 2 m, otwarty koniec z nasadkami pierścieniowymi

3 fazy, 16 A na fazę

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Wysokość montażu 1U.

Montaż pionowy

### SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Typ produktu     | Typ gniazda | Liczba gniazd | Kolor                   | Gniazda przełączane | Długość |
|------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------|
| 60110-219        | Listwa gniazdowa | SCHUKO      | 9             | Szary, Czarny, Czerwony | Nie                 | 608.5mm |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Napięcie AC | Głębokość | Wykończenie | Materiał               | Liczba opakowań |
|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|
| 60110-219        | 230V        | 44mm      | Anodyzowany | Aluminium,<br>Poliamid | 1               |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**