


Szyna gniazdowa, Stany Zjednoczone

Data Solutions



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej z gniazdami w USA.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Montaż poziomy lub pionowy

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Kabel połączeniowy 2 m, z wtyczką USA.

Listwy gniazdowe z gniazdami USA.

Wysokość montażu 1U.

115 V, 15 A.

Zgodnie z UL-498

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium; Poliamid
Kolor:	Szary
Typ produktu:	Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Liczba gniazd	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Liczba opakowań	Głębokość
60110-242	USA	11	Tak	115V	1	44mm
60110-240	USA	11	Nie	115V	1	44mm
60110-241	USA	15	Nie	115V	1	44mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Długość
60110-242	Anodyzowany	438.5mm
60110-240	Anodyzowany	438.5mm
60110-241	Anodyzowany	947.5mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE