

Podstawa/cokół Varistar CP

Data Solutions

Cokół umożliwia funkcjonalne przechowywanie nadmiaru zespołów kabli i chroni dolną część szafki przed gryzoniami.



FUNKCJE

2 profile wspornikowe, z przodu i z tyłu

Nośność statyczna 1000 kg.

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Szafa/podstawa stojaka

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Głębokość
24630-037	200mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-034	100mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	600mm
24630-066	200mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Typ
24630-037	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Perforowany
24630-034	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Perforowany
24630-066	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Bez powłoki ochronnej
24630-035	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Perforowany
24630-065	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Bez powłoki ochronnej
24630-064	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Bez powłoki ochronnej
24630-036	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Perforowany
24630-067	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Bez powłoki ochronnej

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Boczne listwy ozdobne należy zamówić oddzielnie.

Nie może być używany w połączeniu z kółkami samonastawnymi

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE