

Tuleja zaciskowa



FUNKCJE

Element cynkowany w celu ochrony przed korozją

Wykonanie z odprężonej miedzi ułatwia zaciskanie

Zawiera dodatni ogranicznik umożliwiający właściwie ustawienie kabli w tulei

SPECYFIKACJE

Materiał: Miedź

Wykończenie: Cynowany

Table 1/1

| Numer katalogowy | Rozmiar przewodu | Długość (L) | Typ narzędzia/matrycy |
|------------------|------------------|-------------|---|
| A2314J | nr 9 lity | 36.5mm | SBT031DJ narzędzie do kompresji ręcznej / matryca nie jest wymagana |
| A2364J | nr 8 lity | 36.5mm | SBT031DJ narzędzie do kompresji ręcznej / matryca nie jest wymagana |
| A2363J | nr 6 lity | 36.5mm | SBT031DJ narzędzie do kompresji ręcznej / matryca nie jest wymagana |

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uwaga: Każda tuleja mieści po jednej stronie element bondstrand 3/16". Po drugiej stronie tulei zmieści się przewód o rozmiarach podanych w powyższej tabeli



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE