


Nieizolowany przewód stały



FUNKCJE

Lity kabel do wielu zastosowań

Dostępne praktyczne szpule o mniejszych rozmiarach

Elementy LPA i LPC są stosowane z przewodem odprowadzającym układu odgromowego lub w ramach zastosowań uziemiających.

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar przewodu	Przekrój	Średnica (Ø)
ASC0850	711530	Aluminium	Nieostłonięty	8 mm pełny	50.3mm ²	8 mm
RSCC8100	197860	Stal	Cynkowane ogniowo	1/0 pełny	50.3mm ²	8 mm
RSCC2SS830	197685	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)	Nieostłonięty	1/0 pełny	50.3mm ²	8 mm
RC-ET-8	198210	Miedź	Cynowany	1/0 pełny	50.2mm ²	8 mm
RC-EC-8	198160	Miedź	Nieostłonięty	1/0 pełny	50.2mm ²	8 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Masa urządzenia	Zgodność z
ASC0850	711530	50m	0.14 kg	
RSCC8100	197860	125m	0.4 kg	
RSCC2SS830	197685	30m	0.4 kg	


Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Masa urządzenia	Zgodność z
RC-ET-8	198210	100m	0.45 kg	
RC-EC-8	198160	100m	0.45 kg	IEC® EN 62561-2

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Ciężar jednostkowy podano dla długości 1 stopy (0,3048 m).

Długości dopasowane pod kątem zamówienia (CTO) są dostępne za dodatkową opłatą.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE