

# Stół montażowy, JEŚĆ



Ergonomiczny stół montażowy nVent HOFFMAN z regulacją wysokości i odchylaniem pod wieloma kątami ułatwia pracownikom montażu paneli elektrycznych i prowadzenie przewodów oraz zwiększa komfort pracy.

Ergonomiczna konstrukcja ogranicza zbędne ruchy ciała, minimalizuje wysiłek i konieczność podnoszenia, a także ułatwia dostęp do podzespołów. Niezależnie od tego, czy stoją, czy siedzą, pracownicy mogą ergonomicznie pracować z szafami sterowniczymi w pozycji, która najbardziej im odpowiada. Ramy odchylają się do 90 stopni, dzięki czemu pracownicy mogą łatwo zamontować wszystkie komponenty na płycie montażowej, a następnie wsunąć ją do obudowy z boku.

## FUNKCJE

Zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracowników.

Poprawia organizację i wydajność.

Sterowanie elektryczne, odchylanie pod wieloma kątami (0–90°), regulacja wysokości.

Nośność: 350 kg.

Dzięki przedłużeniu ramy montażowej można uzyskać maksymalną szerokość roboczą wynoszącą 2230 mm.

Delivery: Assembly table base frame

## SPECYFIKACJE

Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość | Skok  | Szerokość | Głębokość | Kąt     | Obciążalność |
|------------------|----------|-------|-----------|-----------|---------|--------------|
| EAT300           | 777mm    | 500mm | 1200mm    | 1530mm    | 0 – 90° | 350kg        |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**