


Profile klikające, CLPK



Profile montowane na wcisk umożliwiają szybki i łatwy montaż akcesoriów i urządzeń elektrycznych.

FUNKCJE

Opis: Uniwersalny profil do montażu w szerokości i głębokości obudowy w otworach rozmieszczonych co 25mm, w ramie obudowy lub z profilami CLPF i VB. Profil o długości 75mm posiada 3 rzędy otworów prostokątnych, w tym jeden rząd poziomy, co pozwala na pionowy lub poziomy montaż profilu. Montaż profilu przy użyciu wkrętów samogwintujących.

Materiał: Stal ocynkowana 1,5 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 4 profile.

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.5mm
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka cynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Nośność	Materiał obudowy
CLPK500	74mm	500mm	26mm	2000N	Stal miękka
CLPK1000	74mm	1000mm	26mm	1200N	Stal miękka
CLPK300	74mm	300mm	26mm	2000N	Stal miękka
CLPK600	74mm	600mm	26mm	1600N	Stal miękka
CLPK800	74mm	800mm	26mm	1600N	Stal miękka
CLPK400	74mm	400mm	26mm	2000N	Stal miękka
CLPK1200	74mm	1200mm	26mm	1200N	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE