


## Złączka odcinająca Lay-in Pokrywa zawiasowa



Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Fittings are finished with paint over plated surfaces.

### FUNKCJE

---

Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm)

Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together

Fittings are finished with paint over plated surfaces

## SPECYFIKACJE

<b>Kod koloru:</b>	ANSI 61
<b>Wykończenie:</b>	Cynkowane; Powłoka proszkowa
<b>Kolor:</b>	Szary
<b>Materiał:</b>	Stal miękka

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ	Wysokość	Szerokość	Grubość	Typ płyty uszczelniającej	Liczba płyt uszczelniających
F88LXL	Złączka odcinająca	203mm	203mm	1.9mm	Płaski	1
F22LXL	Złączka odcinająca	64mm	64mm	1.9mm	Płaski	1
F126LXL	Złączka odcinająca	305mm	152mm	1.9mm	Płaski	1
F44LXL	Złączka odcinająca	102mm	102mm	1.9mm	Płaski	1
F66LXL	Złączka odcinająca	152mm	152mm	1.9mm	Płaski	1

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**